

品番：EA829MS-3

品名：W3/8 ネジ山修正ツール



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 15:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0038ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	NA-25-3
用途	全ねじボルトやアンカーボルト等、つぶれたねじ山の修正に	適応ねじ径	W3/8"
止めねじサイズ	M6(六角穴対辺3mm)	ダイス外径	25mm
重量	85g	材質	本体:S45C ダイス:SKS2
付属品	六角棒レンチ		

ラチェットレンチなどに取付けても、ローレット部を手を持って早回しもできます。

ダイス付き

工具接続タイプでラチェットレンチやメガネレンチ等に差し込んで使えます(12角ソケットに対応)

適応外径サイズのダイスを取り付けていろいろなサイズのネジに対応可能

<注意>

- ・ネジ山の修正専用工具です。ネジ山を作ることはできません。
- ・ボルトに対して斜め掛けや過大な力をかけないでください。
- ・六角ソケットへの装着はできません。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください。
- ・熱処理されたボルトには使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.