

品番 : EA829NP-2

品名 : 1/4" x 18 パイプタップ(NPT/SKS2)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/30 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



工具の規格と寸法	
被付部の規格	外径
購入	●止まり寸、下限寸に ●止まり寸、上限寸に ●ねじのねじ上げ精度良好 ●刃削りがきつい ●工具の耐久性
販売	●止まり寸、下限寸に ●止まり寸、上限寸に ●ねじのねじ上げ精度良好 ●刃削りがきつい ●工具の耐久性

SKS(JIS)…合工工具鋼を熱処理し、被削工具鋼の特性を考慮して、工具鋼のアーチ形状を最適化した工具鋼です。

仕様

呼び	NPT1/4"×18	全長	62mm
(■)幅	9mm	材質	SKS_2
重量	39g	噸付	2.5P
下穴径	11.1mm	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
用途	ガス、水道、油圧機器		
JIS III級			
管用テーパーねじ(アメリカねじ)			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.