

品番 : EA829NP-8

品名 : 1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2)



販売価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/30 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



被削部の長さについて
被削部の長さ
取り
長い
•止まりで、下穴底に
•止まりで、下穴底に
•被削部の上に止まりで停止
•被削部の下に止まりで停止
•止まりで、下穴底に
SKS(JIS)…合金工具鋼を焼成し、表面工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等の金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一様です。

仕様

呼び	NPT1"×11.5	全長	95mm
(■)幅	21mm	材質	SKS_2
喰付	2.5P	下穴径	29mm
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	用途	ガス、水道、油圧機器

JIS III級

管用テーパーねじ(アメリカねじ)

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.