

品番：EA829P-1


品名：1/8"x28 パイプタップ[R(PT) SKS2]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/05/15 04:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0905ページ | | |



| 規格 | 材質 | 用途 | 寸法 |
|--------|------|-----|----|
| PT1/8" | SKS2 | パイプ | 28 |



| 品名 | 規格 | 材質 | 用途 |
|--------|------|-----|----|
| PT1/8" | SKS2 | パイプ | 28 |

| 項目 | 内容 |
|----|------------------------------|
| 備考 | ※本製品の取り扱いには、必ず取扱説明書をお読みください。 |

SKS2とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

| 規格 | 材質 | 用途 | 寸法 |
|--------|------|-----|----|
| PT1/8" | SKS2 | パイプ | 28 |

仕様

| | | | |
|---|---------------------------|----|------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 用途 | ガス、水道、油圧機器 |
| 呼び | PT1/8"×28 | 全長 | 55mm |
| ■巾 | 6mm | 材質 | SKS_2 |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | | |
| パイプ用テーパードレッシング | | | |
| JISIII級 | | | |
| 喰付2.5P | | | |
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.