

品番：EA829P-6


品名：3/4"×14 パイプタップ[R(PT) SKS2]



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



規格	材質	用途	寸法
SKS2	SKS2	パイプ	3/4-14



品名	規格	材質	用途
パイプタップ	3/4-14	SKS2	パイプ

項目	内容
特長	● 標準品、汎用性に優れる ● 切削が容易に使用可能 ● 刃先形状が鋭利で切削力が高い ● 刃先形状が鋭利

SKS2とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

品名	規格	材質	用途
パイプタップ	3/4-14	SKS2	パイプ

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	用途	ガス、水道、油圧機器
呼び	PT3/4"×14	全長	85mm
■巾	17mm	材質	SKS_2
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
パイプ用テーパードリル			
JISIII級			
喰付2.5P			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.