


品番：EA829PC-2.6BA

品名：M2.6x0.35 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	2,710円(税抜) / 2,981円(税込)		
カタログ価格	2,710円(税抜) / 2,981円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-POT STD
呼び	M2.6×0.35	精度表記	STD
精度	OH2	喰付	5P
全長	46mm	ねじ長	14mm
シャンク径	3mm	■長	5mm
■巾	2.5mm	溝数	2
突き出しセンタ	あり	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
材質	高バナジウムハイス (HSSE)	重量	4g

一般用
炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に適しています。

切り屑を確実に前に押し出しますので、切り屑障害の心配はありません。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

