


品番 : EA829PC-30CA

品名 : M30x 2.0 ポイントタップ(HSSE)



販売価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
カタログ価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-POT STD
呼び	M30×2	全長(mm)	135
噸付	5P	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
入数	1本	ねじ長(mm)	48
シャンク径(mm)	23	溝数	3
精度表記	STD	精度	OH4
重量(g)	445	■巾	17mm
■長	20mm	首下長(mm)	74
突出しセンタ(mm)	—	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に			
切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

