





品番：EA829PD-8CA

品名：M 8x0.75 ポイントタップ(ロング シャンク/HSSE)



販売価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-POT STD
呼び	M8×0.75	精度表記	STD
精度	OH2	喰付	5P
全長	100mm	ねじ長	22mm
首下長	37mm	シャンク径	6.2mm
■長	8mm	■巾	5mm
溝数	3	突き出しセンチ	あり
対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
重量	28g		

標準のポイントタップではねじ部の突き出し長さが不足するような場合に使用します。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

