

品番 : EA829PE-18AA

品名 : M18x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 00:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0895ページ                      |      |   |



カタログ訂正 26/05/15 ■中の訂正。誤:10mm、正:11mm(No.57 9025)

仕様

|         |             |     |   |
|---------|-------------|-----|---|
| メーカー    | オーエスジー(OSG) | 型番  | A-POT   |
| ツールNo.  | 8325167     | 呼び  | M18×2.5   |
| 精度表記    | STD         | 精度  | OH5   |
| 喰付      | 5P          | 全長  | 100mm   |
| ねじ長     | 37mm        | 首下長 | 55mm  |
| シャンク径   | 14mm        | ■長  | 14mm  |
| ■巾      | 11mm        | 溝数  | 3   |
| 突き出しセンチ | なし          | 被削材 | 低炭素鋼・軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金 |
| 材質      | CPM(粉末ハイス)  | 重量  | 123g  |

Vコーティング(表面処理)

軟質材から硬質材まで幅広く適用します。

特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。  
また、ドライタッピングにも効果を発揮。

材質CPMとは、粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。  
特徴:金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靱性が強い材質になります。  
コバルトを含有する材料を使用しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.