

品番 : EA829PF-10BA

品名 : M10x1.25 ホ° イントップ° (HSSE TiN コーティング)



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-POT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	75
喰付	5P	入数	1本
シャンク径(mm)	7	精度表記	STD
精度	OH3	ねじ長(mm)	24
首下長(mm)	41	溝数	3
突出しセンチ	—	重量(g)	28
■巾	5.5mm	■長	8mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
TiNコーティング(表面処理)			
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

