

品番：EA829PF-18BA

品名：M18x 1.5 ホ° イントップ° (HSSE TiN コーティング°)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/25 23:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0895ページ                      |      |   |



| ねじ径の長さについて |                 |
|------------|-----------------|
| ねじ         | ● ねじの長さ         |
| 全長         | ● ねじの長さ + シャンク径 |
| 首下長        | ● シャンク径         |

| 規格 |            |
|----|------------|
| 規格 | ISO 8338   |
| 規格 | JIS B 0203 |

| 材質 |      |
|----|------|
| 材質 | HSSE |

| 仕様 |             |
|----|-------------|
| 仕様 | TIN-POT STD |

### 仕様

|       |                         |         |                  |
|-------|-------------------------|---------|------------------|
| メーカー  | オーエスジー (OSG)            | 型番      | TIN-POT STD      |
| 呼び    | M18×1.5                 | 精度表記    | STD              |
| 精度    | OH4                     | 喰付      | 5P               |
| 全長    | 100mm                   | ねじ長     | 37mm             |
| 首下長   | 55mm                    | シャンク径   | 14mm             |
| ■長    | 14mm                    | ■巾      | 11mm             |
| 溝数    | 3                       | 突き出しセンタ | なし               |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど | 材質      | HSSE (高バナジウムハイス) |
| 重量    | 122g                    |         |                  |

TiNコーティング(表面処理)

ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

