

品番：EA829PF-24A

品名：M24x 3.0 ホ° イントタップ° (HSSE TiN コーティング°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/10 21:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0895ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-----------------|---------|-------------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | TIN-POT STD |
| 呼び | M24×3 | 全長(mm) | 120 |
| 喰付 | 5P | 入数 | 1本 |
| シャンク径(mm) | 19 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | ねじ長(mm) | 45 |
| 首下長(mm) | 66 | 溝数 | 3 |
| 突出しセンチ | — | 重量(g) | 263 |
| ■巾 | 15mm | ■長 | 18mm |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 対応被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど |
| TiNコーティング(表面処理) | | | |
| 被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

