品番: EA829PG-10A

品名: M10x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)



販売価格	3,010円(税抜)/3,311円(税込)				
カタログ価格	3,010円(税抜)/3,311円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/11 04:28現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0931ページ				





## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M10×1.5	全長(mm)	75
喰付	5P	材質	粉末ハイス(CPM)
精度表記	STD	精度	ОНЗ
ねじ長(mm)	24	首下長(mm)	41
シャンク径	7mm	溝数	3
突出しセンタ(mm)	_	重量(g)	28
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.