

品番：EA829PG-10BA

品名：M10x1.25 ポイントタップ (難削材用/粉末ハイス)



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M10×1.25	精度表記	STD
精度	OH3	喰付	5P
全長	75mm	ねじ長	24mm
首下長	41mm	シャンク径	7mm
■長	8mm	■巾	5.5mm
溝数	3	突き出しセンタ	なし
被削材	高炭素鋼、調質鋼、工具鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金	材質	粉末ハイス(CPM)
重量	29g		

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.