

品番 : EA829PG-5A

品名 : M 5x 0.8 ポイントタップ° (難削材用/粉末ハイ)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	60
噸付	5P	材質	粉末ハイス(CPM)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	16	首下長(mm)	24
シャンク径	5.5mm	溝数	3
突出しセンタ(mm)	2.2	重量(g)	11
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.