

品番 : EA829PH-1.4

品名 : M1.4x 0.3 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
カタログ価格	3,370円(税抜) / 3,707円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M1.4×0.3	全長(mm)	34
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH1
ねじ長(mm)	9	首下長(mm)	—
シャンク径(mm)	3	■巾	2.5mm
■長	5mm	溝数	2
突出しセンチ	0.6mm	重量(g)	3
ホモ処理(表面処理)			
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに			
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.