

品番：EA829PH-1.6

品名：M1.6x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M1.6×0.35	精度表記	STD
精度	OH1	喰付	4P
全長	36mm	ねじ長	10mm
シャンク径	3mm	■長	5mm
■巾	2.5mm	溝数	2
突出しセンタ	あり	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	3g		

ホモ処理(表面処理)

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.