

品番 : EA829PH-10C

品名 : M10x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M10×1	全長(mm)	75
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	24	首下長(mm)	41
シャンク径(mm)	7	■巾	5.5mm
■長	6mm	溝数	3
突出しセンチ	—	重量(g)	28

ホモ処理(表面処理)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.