

品番：EA829PH-12A

品名：M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M12×1.75	精度表記	STD
精度	OH3	喰付	4P
全長	82mm	ねじ長	29mm
首下長	48mm	シャンク径	8.5mm
■長	9mm	■巾	6.5mm
溝数	3	突出しセンチ	なし
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	43g
ホモ処理(表面処理)			
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.