

品番：EA829PH-14BA

品名：M14x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
カタログ価格	4,680円(税抜) / 5,148円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 02:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M14×1.5	全長(mm)	88
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	30	首下長(mm)	48
シャンク径(mm)	10.5	■巾	8mm
■長	11mm	溝数	3
突出しセンチ	—	重量(g)	71

ホモ処理(表面処理)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.