品番: EA829PH-2

品名: M 2x 0.4 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	2,510円 (税抜)/ 2,761円(税込)			
カタログ価 格	2,510円(税抜)/2,761円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 02:25現在)			
商品入数	1 販売単位 本			
カタログ ページ	0931ページ			



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M2×0.4	全長(mm)	40
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH1
ねじ長(mm)	12	首下長(mm)	_
シャンク径(mm)	3	■巾	2.5mm
■長	5mm	溝数	2
突出しセンタ	0.8mm	重量(g)	3

ホモ処理(表面処理)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.