

品番：EA829PH-20A

品名：M20x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 09:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	37	首下長(mm)	58
シャンク径(mm)	15	■巾	12mm
■長	15mm	溝数	3
突出しセンチ	—	重量(g)	151

ホモ処理(表面処理)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.