品番: EA829PH-24A

品名: M24x 3.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	19,900円 (税抜)/21,890円(税込)				
カタログ価 格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/11 02:27現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0931ページ				



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M24×3	全長(mm)	120
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	45	首下長(mm)	66
シャンク径(mm)	19	■巾	15mm
■長	18mm	溝数	3
突出しセンタ	_	重量(g)	260

ホモ処理(表面処理)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.