

品番：EA829PH-24A

品名：M24x 3.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M24×3	精度表記	STD
精度	OH4	喰付	4P
全長	120mm	ねじ長	45mm
首下長	66mm	シャンク径	19mm
■長	18mm	■巾	15mm
溝数	3	突出しセンタ	なし
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	260g

ホモ処理(表面処理)

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.