

品番：EA829PH-30A

品名：M30x 3.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜) / 39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/11 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M30×3.5	全長(mm)	135
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH5
ねじ長(mm)	48	首下長(mm)	74
シャンク径(mm)	23	■巾	17mm
■長	20mm	溝数	3
突出しセンチ	—	重量(g)	432

ホモ処理(表面処理)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに

通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.