

品番：EA829PJ-10

品名：M10x 1.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,100円(税抜) / 10,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,100円(税抜) / 10,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 21:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------------------|-----------|----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | CPM-LT-POT STD |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 呼び | M10×1.5 |
| 全長(mm) | 150 | 食付 | 5P |
| ねじ長(mm) | 24 | シャンク径(mm) | 7 |
| ■巾(mm) | 5.5 | ■長(mm) | 8 |
| 溝数 | 3 | 精度 | STD |
| ノンコート | | | |
| 対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.