

品番：EA829PJ-10B

品名：M10x1.25 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



販売価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
カタログ価格	9,100円(税抜) / 10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



選好の長さについて	
短い	■ 全長が短い
長い	■ 全長が長い



長さ	溝数
8mm	3

長さ	溝数
8mm	3

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M10×1.25	精度	OH3
食付	5P	全長	150mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	54g

ノンコート

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.