

品番：EA829PJ-16B

品名：M16x 1.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



選材の目安について	
短い	■ 溝の深さ、下り直前に
長い	■ 溝の深さ、下り直前に



選材の目安について	
短い	■ 溝の深さ、下り直前に
長い	■ 溝の深さ、下り直前に

選材の目安について	
短い	■ 溝の深さ、下り直前に
長い	■ 溝の深さ、下り直前に

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M16×1.5	精度	OH3
食付	5P	全長	150mm
ねじ長	32mm	首下長	52mm
シャンク径	12.5mm	■長	13mm
■巾	10mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	154g
ノンコート			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.