

品番：EA829PJ-20B

品名：M20x 1.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)




販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



選好の長さについて	
短い	■ 全長が短く、下り直ぐに ■ 切削が浅く、切削力がかかり ■ 切削速度が速い
長い	■ 全長が長く、下り直ぐに ■ 切削が深く、切削力がかかり ■ 切削速度が遅い



選好の長さについて	
短い	■ 全長が短く、下り直ぐに ■ 切削が浅く、切削力がかかり ■ 切削速度が速い
長い	■ 全長が長く、下り直ぐに ■ 切削が深く、切削力がかかり ■ 切削速度が遅い



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M20×1.5	精度	STD
食付	5P	全長	150mm
ねじ長	37mm	首下長	58mm
シャンク径	15mm	■長	15mm
■巾	12mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	226g
ノンコート			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.