

品番：EA829PJ-22

品名：M22x 2.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



選材の目安について	
短い	■ 溝の深さ、下り直径に ■ 溝の深さ、下り直径に ■ 溝の深さ、下り直径に
長い	■ 溝の深さ、下り直径に ■ 溝の深さ、下り直径に ■ 溝の深さ、下り直径に



品番	規格	材質	全長	首下長	シャンク径	■長	■巾	溝数	重量
EA829PJ-22	M22x2.5	CPM	200	63	17	16	13	4	367

品番	規格	材質	全長	首下長	シャンク径	■長	■巾	溝数	重量
EA829PJ-22	M22x2.5	CPM	200	63	17	16	13	4	367

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-LT-POT STD
呼び	M22x2.5	精度	STD
食付	5P	全長	200mm
ねじ長	38mm	首下長	63mm
シャンク径	17mm	■長	16mm
■巾	13mm	溝数	4
突き出しセンタ	なし	対応被削材	高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	367g
ノンコート			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.