

品番：EA829PJ-24B

品名：M24x 1.5 ホ° イントップ° (難削材用/ロング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,300円(税抜) / 47,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,300円(税抜) / 47,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 01:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ | | |



| 選材の目安について | |
|-----------|---|
| 短い | ※ 本製品の寸法は、 ※ 標準的な切削条件での ※ 切削速度が速い |
| 長い | ※ 本製品の寸法は、 ※ 標準的な切削条件での ※ 切削速度が遅い |



| 選材の目安について | |
|-----------|---|
| 短い | ※ 本製品の寸法は、 ※ 標準的な切削条件での ※ 切削速度が速い |
| 長い | ※ 本製品の寸法は、 ※ 標準的な切削条件での ※ 切削速度が遅い |



仕様

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------|--------------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | CPM-LT-POT STD |
| 呼び | M24×1.5 | 精度 | STD |
| 食付 | 5P | 全長 | 200mm |
| ねじ長 | 45mm | 首下長 | 66mm |
| シャンク径 | 19mm | ■長 | 18mm |
| ■巾 | 15mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | 高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 446g |
| ノンコート | | | |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.