

品番：EA829PK-10B

品名：M10x 1.5/150mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ● ねじの長さ、上り側には
長い	● ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ● ねじの長さ、上り側には
長い	● ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M10×1.5	精度	OH3
食付	4P	全長	150mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	51g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.