

品番：EA829PK-10C

品名：M10x1.25/100mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	3,810円(税抜) / 4,191円(税込)		
カタログ価格	3,810円(税抜) / 4,191円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの下に、下向きに
長い	■ ねじの下に、上向きに



品番	長さ	溝数
EA829PK-10C	100mm	3

品番	長さ	溝数
EA829PK-10C	100mm	3

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M10×1.25	精度	OH3
食付	4P	全長	100mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	37g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.