


品番：EA829PK-12C

品名：M12x 1.5/150mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,000円(税抜) / 8,800円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                         |                 |       |                     |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー                    | オーエスジー (OSG)    | 型番    | EX-LT-SUS-POT STD   |
| 呼び                      | M12×1.5         | 精度    | OH3                 |
| 食付                      | 4P              | 全長    | 150mm               |
| ねじ長                     | 29mm            | 首下長   | 48mm                |
| シャンク径                   | 8.5mm           | ■長    | 9mm                 |
| ■巾                      | 6.5mm           | 溝数    | 3                   |
| 突き出しセンタ                 | なし              | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質                      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量    | 75g                 |
| ホモ処理                    |                 |       |                     |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です |                 |       |                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.