

品番：EA829PK-12D

品名：M12x 1.5/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの下に、下向きに
長い	■ ねじの下に、上向きに



品番	規格	単位	在庫
EA829PK-12D	M12x1.5	本	1

品番	規格	単位	在庫
EA829PK-12D	M12x1.5	本	1

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M12×1.5	精度	OH3
食付	4P	全長	200mm
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	95g

ホモ処理

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

代替品

品番	EA829PH-12BA
コメント	仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.