


品番：EA829PK-14

品名：M14x 2.0/150mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 03:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
| 呼び | M14×2 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 4P | 全長 | 150mm |
| ねじ長 | 30mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 10.5mm | ■長 | 11mm |
| ■巾 | 8mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 108g |
| ホモ処理 | | | |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.