


品番：EA829PK-14C

品名：M14x 1.5/150mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M14×1.5	精度	OH3
食付	4P	全長	150mm
ねじ長	30mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	107g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.