

品番：EA829PK-18

品名：M18x 2.5/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの長さ、下り側には ● ねじの長さ、上り側には
長い	● ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には



品番	規格	材質	精度	全長	ねじ長	シャンク径	■長	■巾	溝数	重量
EA829PK-18	M18x2.5	HSSE	OH3	200mm	37mm	14mm	14mm	11mm	3	250g

品番	規格	材質	精度	全長	ねじ長	シャンク径	■長	■巾	溝数	重量
EA829PK-18	M18x2.5	HSSE	OH3	200mm	37mm	14mm	14mm	11mm	3	250g

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M18×2.5	精度	OH3
食付	4P	全長	200mm
ねじ長	37mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	250g

ホモ処理

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.