

品番：EA829PK-24

品名：M24x 3.0/200mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 09:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M24×3
全長(mm)	200	食付	4P
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
■巾(mm)	15	■長(mm)	18
溝数	3	精度	STD
対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック		
ホモ処理			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.