

品番：EA829PK-24B

品名：M24x 1.5/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜) / 27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



ねじの長さについて	
短い	■ ねじの下側面に ■ ねじの先端がねじの底面に届かない ■ ねじの先端がねじの底面に届かない
長い	■ ねじの先端がねじの底面に届かない ■ ねじの先端がねじの底面に届かない



品番	名称	単位	在庫
EA829PK-24B	M24x 1.5/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)	本	1

品番	名称	単位	在庫
EA829PK-24B	M24x 1.5/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)	本	1

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M24×1.5	精度	OH4
食付	4P	全長	200mm
ねじ長	45mm	首下長	66mm
シャンク径	19mm	■長	18mm
■巾	15mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	435g

ホモ処理

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

代替品

品番	EA829PH-24BA
コメント	仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.