


品番：EA829PK-3

品名：M 3x 0.5/100mm ホ° イントタップ° (ステンレス用/ロング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,730円(税抜) / 4,103円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,730円(税抜) / 4,103円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                         |                 |       |                     |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー                    | オーエスジー (OSG)    | 型番    | EX-LT-SUS-POT STD   |
| 呼び                      | M3×0.5          | 精度    | OH2                 |
| 食付                      | 4P              | 全長    | 100mm               |
| ねじ長                     | 11mm            | 首下長   | 19mm                |
| シャンク径                   | 4mm             | ■長    | 6mm                 |
| ■巾                      | 3.2mm           | 溝数    | 3                   |
| 突き出しセンタ                 | あり              | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質                      | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量    | 11g                 |
| ホモ処理                    |                 |       |                     |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です |                 |       |                     |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.