


品番：EA829PK-3B

品名：M 3x 0.5/150mm ホ° イントタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	6,630円(税抜) / 7,293円(税込)		
カタログ価格	6,630円(税抜) / 7,293円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M3×0.5	精度	OH2
食付	4P	全長	150mm
ねじ長	11mm	首下長	19mm
シャンク径	4mm	■長	6mm
■巾	3.2mm	溝数	3
突き出しセンタ	あり	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	15g

ホモ処理

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.