

品番：EA829PK-8

品名：M 8x1.25/100mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,090円(税抜) / 3,399円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,090円(税抜) / 3,399円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ | | |



| ねじの長さについて | |
|-----------|--------------------------------|
| 短い | ■ ねじの長さ、下り側には ■ ねじの長さ、上り側には |
| 長い | ■ ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には |



| ねじの長さについて | |
|-----------|--------------------------------|
| 短い | ■ ねじの長さ、下り側には ■ ねじの長さ、上り側には |
| 長い | ■ ねじの長さ、上り側には ■ ねじの長さ、下り側には |



仕様

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 4P | 全長 | 100mm |
| ねじ長 | 22mm | 首下長 | 37mm |
| シャンク径 | 6.2mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | あり | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 28g |
| ホモ処理 | | | |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.