

品番：EA829PS-1


品名：1/8" x28 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]



販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/18 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



材料	用途	規格	寸法
SKS2	パイプタップ	JIS B 1181	1/8"



材料	用途	規格	寸法
SKS2	パイプタップ	JIS B 1181	1/8"

項目	単位	値
全長	mm	55
刃長	mm	19
シャンク外径	mm	8

SKS2とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

項目	単位	値
全長	mm	55
刃長	mm	19
シャンク外径	mm	8

カタログ訂正 26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	PS1/8"×28
全長	55mm	■巾	6mm
刃長	19mm	シャンク外径	8mm
材質	SKS_2	角度	55°
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
管用ストレートねじ			
JISⅢ級			
喰付3.5P			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			