

品番：EA829PS-3


品名：3/8" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]



販売価格	4,350円(税抜)／4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜)／4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



材料	用途	規格	寸法
SKS2	パイプタップ	3/8"	19mm



材料	用途	規格	寸法
SKS2	パイプタップ	3/8"	19mm

項目	単位	値
全長	mm	65
刃長	mm	28
シャンク外径	mm	14

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

項目	単位	値
全長	mm	65
刃長	mm	28
シャンク外径	mm	14

カタログ訂正 26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	PS3/8"×19
全長	65mm	■巾	11mm
刃長	28mm	シャンク外径	14mm
材質	SKS_2	角度	55°
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
管用ストレートねじ			
JISⅢ級			
喰付3.5P			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.