


品番 : EA829PS-8

品名：1" x 11 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]



販売価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/02/18 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



SKS1(JIS)…合金工具鋼を熱凍し、炭素工具鋼にクロム、タンクステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さに付加する。耐摩耗性を増した鋼の



## カタログ訂正

26/02/18 誤: 噴付4P、正: 噴付3.5P(No.57 9025)

## 仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	PS1"×11
全長	95mm	■巾	21mm
刃長	45mm	シャンク外径	26mm
材質	SKS_2	角度	55°
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		

## 管用ストレートねじ

JIS III 級

喰付3.5P

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タンゲステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。