

品番：EA829S-124B

品名：M24x 1.5 スパイラルタップ(左ねじ/HSSE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,900円(税抜) / 28,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,900円(税抜) / 28,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0896ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|-------|---|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
| 呼び | M24×1.5 | 喰付 | 2.5P |
| 精度 | OH2 | 全長 | 120mm |
| ねじ長 | 45mm | 首下長 | 71mm |
| シャンク径 | 19mm | ■長 | 18mm |
| ■巾 | 15mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンチ | なし | 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 315g |

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.