


品番：EA829SB-1.4A

品名：M1.4x 0.3 スパイラルタップ(TiN COAT)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-SFT STD
呼び	M1.4x0.3	精度	OH1
食付	2.5P	全長	34mm
ねじ長	9mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
溝数	2	突き出しセンチ	なし
対応被削材	炭素鋼、ステンレス鋼、銅など	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
重量	3g		

TiNコーティング

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.