

品番 : EA829SC-10BA

品名 : M10x1.25/150mm スパ<sup>°</sup> イラルタッフ<sup>°</sup> (TiN COAT)



販売価格	8,870円(税抜) / 9,757円(税込)		
カタログ価格	8,870円(税抜) / 9,757円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	TIN-LT-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M10×1.25
全長(mm)	150	食付	2.5P
ねじ長(mm)	10.5	シャンク径(mm)	7
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	8
溝数	3	精度	STD
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。			
TiNコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.