


品番 : EA829SC-5

品名 : M 5x0.8 /100mm スパ°イラルタップ° (TiN COAT)



販売価格	4,790円(税抜) / 5,269円(税込)		
カタログ価格	4,790円(税抜) / 5,269円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/27 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-LT-SFT STD
呼び	M5×0.8	精度	OH2
食付	2.5P	全長	100mm
ねじ長	5.6mm	首下長	24mm
シャンク径	5.5mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被切削材	炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	19g

TiNコーティング

水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.